

極薄ダイヤモンドハンドストーン

ファイン スティック ダイヤモンド




”狙える” ”削れる” ”仕上がる”

選べる薄さで加工効率アップ

ハンドストーン

3W



ファインスティックダイヤモンド

0.5

0.8

1.2

1.8

<0.5mm


<0.8mm

<1.2mm

<1.8mm

0.5mm

0.5mm



ID インターナショナルダイヤモンド株式会社


狭細部の仕上加工に 汚れ除去に きっと見つかる 24 種

材料 選ばず


アルミ、SUS
セラミック、樹脂
高硬度材 等

食いつきが良く
被削材との感覚が
指先に伝わる

角度付きで削り方 広がる さらに 手元が見やすい



形状寸法



角度つきで疲れない使用感

ホルダー形状寸法 型番 :FSH



ホルダーセットイメージ



ご使用に際して

- ・樹脂カバーは、カッター等で取り除けます。
- ・0.5、0.8 サイズは特に折損しやすいため
取り扱いにご注意ください。
- ・目詰まりは、お手持ちの GC、WA、
紙やすり等で解消できます。

ファインスティックダイヤモンド

※発注単位：1 本からご注文いただけます。
※単体でもご利用頂けますが、0.5、0.8 は折れやすい為ホルダー利用を推奨します。

サイズ	0.5 (ホルダー利用推奨)	0.8 (ホルダー利用推奨)	1.2 (ホルダー利用可)	1.8
色	白 	赤 	黄色 	緑 
粒度				
#200	FS0.5-200	FS0.8-200	FS1.2-200	FS1.8-200
#400	FS0.5-400	FS0.8-400	FS1.2-400	FS1.8-400
#600	FS0.5-600	FS0.8-600	FS1.2-600	FS1.8-600
#1000	FS0.5-1000	FS0.8-1000	FS1.2-1000	FS1.8-1000
#1500	FS0.5-1500	FS0.8-1500	FS1.2-1500	FS1.8-1500
#2000	FS0.5-2000	FS0.8-2000	FS1.2-2000	FS1.8-2000
ホルダー (別売)	FSH			ホルダーはご利用できません

製造元

 インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号
大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号インターワンプレイス本町705
名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ 308